

## HANDALKOHOLMESSGERÄT, SNAP 51



**Bruttopreis:**  
**22 637 €**

**Nettopreis:**  
**18 404 €**

Snap 51 sind digitale Alkoholdichtemessgeräte, die Spirituosen in Produktionsanlagen mit hervorragender Genauigkeit messen. Ein solches Gerät ersetzt alle in der Brennerei verwendeten Glas-Ärömeter und stellt sicher, dass jede Flasche immer den auf der Flasche angegebenen Inhalt enthält. Snap 51 misst den Alkoholgehalt aller ungesüßten Spirituosen aller Stärken während des gesamten Produktionsprozesses. Dieses tragbare Instrument kann direkt neben einem Alkoholbehälter verwendet werden und liefert in Sekundenschnelle Messergebnisse. Dieses solide konstruierte, langlebige Gerät nutzt die neueste Technologie, dank derer mit der Snap-Serie Alkohole höchster Qualität gemessen werden können.

- Genauigkeit 0,1 % Vol.
- Zur Vor-Ort-Messung in Brennereien und Handwerksbrennereien
- Probenidentifizierung mittels RFID-Tags
- Speichern und drucken Sie die Ergebnisse oder exportieren Sie sie später über Bluetooth® auf einen Computer
- Sammeln Sie alle Ihre Daten in AP Connect.

### TECHNISCHE DATEN

|              | SCHNAPPSCHUSS 41                                                                                                             | SCHNAPPSCHUSS 51                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patentschutz | Patent AT516421 (B1), EP3015847 (B1)                                                                                         | -                                                                                                                             |
| Messbereich  | Alkohol: ab 0 % vol. bis zu 100 % Vol.<br>Temperatur: 5 °C bis 30 °C (41 °F bis 86 °F)<br>(automatische Temperaturkorrektur) | Alkohol: ab 0 % vol. bis zu 100 % Vol.<br>Temperatur: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)<br>(automatische Temperaturkorrektur) |
| Genauigkeit  | Alkohol: 0,2 % vol.<br>Temperatur: 0,2 °C (0,4 °F)                                                                           | Alkohol: 0,1 % vol.<br>Temperatur: 0,1 °C (0,2 °F)                                                                            |

|                                             |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wiederholbarkeit<br>(Standardabweichung)*   | Alkohol: 0,1 % vol.<br>Temperatur: 0,1 °C (0,2 °F)                                                                                                                                      | Alkohol: 0,05 % vol.<br>Temperatur: 0,05 °C (0,1 °F)                                                                                                                        |
| Reproduzierbarkeit<br>(Standardabweichung)* | Alkohol: 0,15 % vol.                                                                                                                                                                    | Alkohol: 0,07 % vol.                                                                                                                                                        |
| Auflösung                                   | Alkohol: 0,01 % vol.<br>Temperatur: 0,1 °C (0,1 °F)                                                                                                                                     | Alkohol: 0,01 % vol.<br>Temperatur: 0,01 °C (0,01 °F)                                                                                                                       |
| Umgebungstemperatur                         | Von 0°C bis 35°C (von 32°F bis 95°F)                                                                                                                                                    | Von -10°C bis +50°C (14°F bis 122°F)                                                                                                                                        |
| Messprinzip                                 | Oszillierende U-Rohr-Technologie                                                                                                                                                        | Oszillierende U-Rohr-Technologie                                                                                                                                            |
| Unterstützte Messwerte                      | Alkoholkonzentration in % vol. bei 20°C oder 15°C, °Proof                                                                                                                               | Alkoholkonzentration in % vol. (bei 20 °C oder 15 °C) oder °Proof Density Zucker-/Extraktkonzentration in °Brix oder °Plato<br>10 individuell programmierbare Messeinheiten |
| Interner Speicher                           | -                                                                                                                                                                                       | 1024 Messergebnisse, 250 Probenidentifikatoren, 30 Messmethoden                                                                                                             |
| Stromversorgung                             | Drei 1,5 V LR06 AA-Alkalibatterien                                                                                                                                                      | Drei 1,5 V LR06 AA-Alkalibatterien                                                                                                                                          |
| Probenvolumen                               | 2 ml                                                                                                                                                                                    | 2 ml                                                                                                                                                                        |
| Abmessungen                                 | 245 mm x 103 mm x 126 mm (9,6 Zoll x 4 Zoll x 5 Zoll)                                                                                                                                   | 468 mm x 108 mm x 119 mm (18,4 Zoll x 4,3 Zoll x 4,7 Zoll)                                                                                                                  |
| Waage                                       | 660 g                                                                                                                                                                                   | 860 g                                                                                                                                                                       |
| Schnittstellen                              | Bluetooth® (nur für Software-Updates)                                                                                                                                                   | Bluetooth® (Datenübertragung zum Computer oder Drucker), RFID (Proben-ID)                                                                                                   |
| Schutzart                                   | IP54                                                                                                                                                                                    | IP54                                                                                                                                                                        |
| Optionales Zubehör erhältlich               | Handschlaufe, Gummi-Bedienfeldabdeckung, Transportkoffer                                                                                                                                | Handschlaufe, Gummi-Bedienfeldabdeckung, tragbarer Bluetooth®-Drucker, Bluetooth®-USB-Adapter                                                                               |
| Lieferumfang                                | Tragbares Alkoholmessgerät, Füllrohr, Adapter zum Einbringen einer Probe aus einer Spritze, Spritzen, Gummiabdeckung der Messzelle, drei Batterien, Inbusschlüssel, Bedienungsanleitung | Tragbares Alkoholmessgerät, Transportkoffer, drei Batterien, Inbusschlüssel, Silikonschlauch, Bedienungsanleitung                                                           |

\* gemäß ISO 5725



DESTILLER

Erstellt am: 2025-05-03 03:19

## GALERIE



DESTILLER

**Destiller - Anna i Seweryn Fabijaniak**  
ul. Grunwaldzka 37  
37-560 Pruchnik  
Tel.: +48 660 143 042  
E-mail: [biuro@destiller.pl](mailto:biuro@destiller.pl)

Godziny pracy  
Poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00  
[www.destiller.pl](http://www.destiller.pl)